

# Mélységmérő gumiabroncshoz

ABSOLUTE®

## Sorozat 571


Speciális kialakítású mélységmérő gumiabroncs méréséhez.

Jellemzői:

- ABSOLUTE Digimatic mélységmérő nullapont megtartással (egyszeri beállítás után).
- SPC adatkimenettel.



571-100MOT-10



## Metrikus

No.	Tartomány mm [mm]	Pontosság	Tömeg [g]
571-100MOT-10	0-25	±0,02 mm	160



# Különtartozékok mélységmérőkhöz

## Talp hosszabbító



Talphosszabbító 0-300mm tartományig, nem illeszthető azonban a 0-600 mm, 0-1000 mm tartományú modellekhez.




900372

## Metrikus

No.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Furatok száma	Tömeg [g]
900370	180	70	55	2	200
900371	260	35	60	5	270
900372	320	70	55	4	345



Hosszabbító csatlakoztatása



Funkciók	Sorozat 571
ORIGIN (ABS nullapont)	●
ZERO/ABS	●
ON/OFF	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
Riasztás alacsony feszültségnél	●
Adatkimenet	●

## Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Ismételhetőség	0,01 mm
Felbontás	0,01 mm
Elem élettartam	~ 20 óra
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm
Szállítva	1 db elemmel

## Külön tartozék

No.	Leírás
959149	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)
959150	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)
02AZD790C	U-WAVE adatkábel adatgombbal
06ADV380C	Jelkábel USB (2 m)
959143	Értéktartó egység

## Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem