

# MaraMeter 852 TS. Állványos finomkijelzős mikrométer

- Erős acélkengyel, stabil talpon 45°-kal dönthető
- Rozsdamentes, edzett acél mérő- és ellentapintó 3,5 mm átmérőjű befogófurattal a 15,5 mm szárhosszúságú cserélhető mérőbetétekhez
- Állítható magasságú munkadarab ütköző
- Ellentapintó finoman beállítható
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően
- **Szállítási terjedelem:** Sík keményfém mérőbetétek Ø 3,5 mm



## Alkalmazás:

- Ergonómia szempontból ideális, mivel a talp dönthető és ezzel optimális leolvashatóság biztosítható, a kezek szabadok
- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárok) gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Középméretű külső meneteken (opcionálisan menetoldali mérőbetétekkel)
- Fogazásokhoz (opcionálisan golyós vagy görgős mérőbetétekkel)
- Különösen alkalmas pontos sorozatmérésekhez

## Műszaki adatok

Rendelési sz.		4510030	4510031
Terméktípus			852 TS
Alkalmazási tartomány [mm]	mm		0 –80
Mérési tartomány	mm		1,2
Kijelzővel ellátott készülék (szállítási terjedelem)		Millimes 1003	nélkül
Párhuzamosság-eltérés	µm		2
Síklapúság-eltérés	µm		0,3
Mérőerő	N		7,5

## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4333000	Millimes 5 µm, ± 130 µm	1004
4334000	Millimes 1 µm, ± 50 µm	1003
4334001	Millimes 2 µm, ± 130 µm	1003 XL
4335000	Millimes 0,5 µm, ± 25 µm	1002
4337620	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 R
4337624	Digitális mérőóra, 0,0005 mm, 12,5 mm	1086 Ri
4346000	Induktív finomkijelző, ± 0,9 µm	2000
4346100	Induktív finomkijelző, ± 0,9 µm	2001



1002



1004



2001



2000



1086 Ri



1086 R



1003