

Artikelnummer: 129810

Kurzbeschreibung: Bakwagen, draagvermogen 400 kg, 850 x 470 mm

Langbeschrijving: Bakwagen, draagvermogen 400 kg, 850 x 470 mm: [ul]Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframeStuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizingLaadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerkingProfielstalen frame van hoekstaal en vierkante buisPoedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) Laadoppervlak: B 850 x D 470 mm. Buitenafmetingen: B 920 x D 500 mm Hoogte laadoppervlak: 245 mm Hoogte duwbeugel: 950 mm Wandhoogte: 230 mm Draagvermogen: 400 kg Wiel a^m: 160 mm Eigen gewicht: 39 kg[ul]

