

**Artikelnummer:** 155700

**Kurzbeschreibung:** Hamerboor en beitel set ECO, met SDS-plus passing, 17-delig

**Langbeschreibung:** Hamerboor en beitel set ECO, met SDS-plus passing, 17-delig: H2: Praktische hamerboor- en beitelset ECO voor de doe-het-zelver Deze ideale hamerboor en beitel SET ECO mag in geen enkele werkplaats ontbreken. De hamerboor met extra snelle boorvoortgang wordt geleverd met een 2-bladige geometrie en diverse hulpstukken. De beitel met zeshoekige schacht voor maximale breukvastheid wordt geleverd met een puntige beitel kort, een spadebeitel lang en een platte beitel korte bevestiging. De gereedschappen zijn toegewezen aan het kwaliteitsniveau Standard en zijn ontworpen voor gebruik op natuursteen, metselwerk en beton. <b>Meer details:</b>

- Hamerboor met extra snelle boorvoortgang door 2-kantige geometrie
- Beitel met zeskantige schacht voor maximale breukvastheid
- Hamerboormachine SDS-plus
- a<sup>~</sup> 5 - 6 - 8 - 8 - 10 - 10 x 110 mm
- a<sup>~</sup> 6 - 8 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 x 160 mm
- a<sup>~</sup> 8 - 10 x 210 mm
- a<sup>~</sup> 12 - 14 x 260 mm
- Puntige beitel kort SDS-plus, 140 mm + 250 mm
- SDS-plus, 140 mm + 250 mm
- Vlakke beitel kort SDS-plus, 140 mm x 20 mm + 250 mm + 250 mm x 20 mm x 20 mm
- Spadebeitel lang SDS-plus, 250 mm x 40 mm lang, 250 mm x 40 mm
- Kwaliteitsniveau: Standaard
- Toepassing: geschikt voor beton, metselwerk, natuursteen en metselwerk

