




PLIO-GRAINS

Material:	PA (Polyamid 6)	PP (Polypropylen)
Farben:	natur - schwarz	natur
Temperaturbereich:	-20 bis +85°C	-20 bis +75°C
Flammschutz:	V2 UL94	-
Anwendung:	in schwarz für den Außenbereich geeignet	Standard-Verwendung



Typ	Art. Nr.	Länge mm	Bündel-Ø mm	Mindest Reißkraft daN	Farbe	
110 PA natur	0113 0001 018	110	2 - 30	9	natur	500
160 PA natur	0113 0003 018	160	6 - 50	11	natur	500
260 PA natur	0113 0002 018	260	10 - 75	25	natur	100
110 PA schwarz	0113 0001 010	110	2 - 30	9	schwarz	500
160 PA schwarz	0113 0003 010	160	6 - 50	11	schwarz	500
260 PA schwarz	0113 0002 010	260	10 - 75	25	schwarz	100



Typ	Art. Nr.	Länge mm	Bündel-Ø mm	Mindest Reißkraft daN	Farbe	
110 PP natur	0113 0010 018	110	2 - 30	7	natur	500
160 PP natur	0113 0012 018	160	6 - 50	9	natur	500
260 PP natur	0113 0011 018	260	10 - 75	11	natur	100