

EA-RING MS/M 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 25, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1736500000
Typ	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008 190963606
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 31. Januar 2023 15:31:55 MEZ

Katalogstand 24.01.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	61,5 mm	Höhe (inch)	2,421 inch
Länge	61,5 mm	Länge (inch)	2,421 inch
Nettogewicht	8,1 g		

Allgemeine Angaben

Abstand Innenmaß B	36 mm	Außendurchmesser	34 mm
Breite Außenmaß C	17 mm	Gewinde (außen)	M 25
Innendurchmesser D2	10,5 mm	Stärke	1,5 mm
Verschraubung	M 25	Werkstoff	Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
---------------	----------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

