


M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M-SHLD-0.5



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 43 399 1400
Beschreibung	M12-PFT-CRIMP-4P-TCOD-M-SHLD-0.5
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/21433991400

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung	Power
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	mit Litzen für Frontmontage

Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Geschlecht	Stift
Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	4
Kodierung	T-Kodierung
Verriegelungsart	Schraubverriegelung

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 mm ² Power
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung	63 V DC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolationswiderstand	>10 ⁸ Ω



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Durchgangswiderstand	≤10 mΩ
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm 2 Nm Kontermutter
Grenztemperatur	-25 ... +85 °C
Steckzyklen	≥100
Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67
Isolierstoffgruppe	I (600 ≤ CTI)

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Werkstoff Kontakte	Messing
Kontaktoberfläche	Au über Ni steckseitig
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-2-111
--------	-----------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140227828
eCl@ss	27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)