



SIMATIC Busadapter BA LC-LD/RJ45 1x LC-LD Port, für Single-Mode Glasfaser, bis max. 20km, 1x RJ45 Port

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BA LC-LD / RJ45
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) LC-LD / RJ45
PROFINET IO	
• Anzahl der RJ45-Ports	1
• Anzahl der LC-Ports	1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-LX
Leitungslänge	
— Cu-Leitungen	100 m
— Singlemode Glasfaser 9/125 µm	20 km; 10 km bei Topologie- bzw. IRT-Projektierung; min. Sendeleistung -15 dB, min. Empfindlichkeit Empfänger -28 dB
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-30 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	60 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-30 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Aufstellungshöhe über NN, max.	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	32 g

letzte Änderung: 23.08.2023