



SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC, Medienkonverter LWL-CU 1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BA SCRJ/FC
HW-Funktionsstand	ab FS04
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (Switch) SCRJ/FC
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse 	1
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der SCRJ-Ports 	1
Leitungslänge	
— PCF	100 m
— Plastik LWL (POF)	50 m
— Cu-Leitungen	100 m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> waagerechte Einbaulage, min. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> waagerechte Einbaulage, max. 	60 °C
<ul style="list-style-type: none"> senkrechte Einbaulage, min. 	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> senkrechte Einbaulage, max. 	50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
<ul style="list-style-type: none"> Aufstellungshöhe über NN, max. 	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g

letzte Änderung: 16.08.2023