



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	DIN-Schienen-Adapter
Hauptfarbton	Weiß
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme in W	0,3 W
LED-Anzeige	LED (grün/rot) für Übertragungs-/Empfangsaktivität (TX/TR) Für Strom EIN
Physikalische Schnittstelle	1 x
Integrierte Schnittstellen	1 serielle RS232/485-Schnittstelle
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	58 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...93 %
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	13,800 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	278,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------