

Zurrigurt

Zurrigurt zweiteilig mit 2 Klauenhaken,
Zugkraft 5 t, Gurtlänge 8000 mm,
Breite 50 mm, in orange



Artikelnummer: 670965



Zurrigurt

mit selbstsicherndem Ratschehebel

Zurrigurt

- Zurrigurt zweiteilig mit 2 Klauenhaken
- Zugkraft 5 t
- Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm
- in orange
- mit GS-Zeichen

Technische Details

Transportsicherung	Zurrigurt	Breite	50 mm
Zugkraft	5 t	Farbe	orange
Zugkraft daN	350 daN	Zertifizierung	GS
Zurrigurt Ausführung	zweiteilig mit 2 Klauenhaken	Gewicht	3,1 kg
Länge	8000 mm		

Dazu passt auch ...

221159



Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm