

Schwerlast-Anhänger

Traglast bis 5000 kg

Mit unterschiedlichen Lenkungssystemen für viele Anforderungen und Einsatzzwecke.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, Lackierung reinorange RAL 2004
- Scherendechsel mit Zugöse für Bolzen Ø 35 mm und Anhängerkupplung
- Handgriff mit Fallsicherung
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte
- Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Präzisionskugellager
- Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h



5
JAHRE
GARANTIE



Aufbauten bitte anfragen



Traglast kg	2000		3000		5000		
	Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Radmaße mm		360 x 60	410 x 110	400 x 75	460 x 140	400 x 130	530 x 160
Ladehöhe mm		510	540	530	560	540	700
	Ladefläche L x B mm						
	2000 x 1000	203334	203335	203337	203338	203339	203340
	---	---	---	---	---	---	---
	2500 x 1250	203341	203342	203343	203344	203345	203346
	---	---	---	---	---	---	---
	3000 x 1500	203348	203349	203350	203351	203352	203353
	---	---	---	---	---	---	---
	2000 x 1000	203354	203355	203356	203357	203359	203360
	---	---	---	---	---	---	---
	2500 x 1250	203361	203362	203363	203364	203365	203366
	---	---	---	---	---	---	---
	3000 x 1500	203367	203368	203370	203371	203372	203373
	---	---	---	---	---	---	---
	2000 x 1000	203374	203375	203376	203377	203378	203379
	---	---	---	---	---	---	---
	2500 x 1250	203380	203381	203382	203383	203384	203385
	---	---	---	---	---	---	---
	3000 x 1500	203386	203387	203388	203389	203390	203392
	---	---	---	---	---	---	---



1-Achs-Drehschemel-Lenkung



2-Achs-Drehschemel-Lenkung



4-Rad-Achsschenkel-Lenkung