




Aluminium-Kleingehäuse

Miniature aluminium casing


Boîtier Al de petite dimension




AKG 33 16...
D-Sub 9-polig




AKG 33 20...




AKG 33 24...




AKG 41 16...
D-Sub 15-polig




AKG 41 20...




AKG 41 24...




AKG 55 16...
D-Sub 25-polig




AKG 55 20...




AKG 55 24...




AKG 69 16...




AKG 69 20...
D-Sub 50-polig




AKG 69 24...



AKG 71 16...
D-Sub 37-polig



AKG 71 20...



AKG 71 24...

M 23

Pultgehäuse
Profil-Montage-Gehäuse
Kombinationsgehäuse
Schalengehäuse

Desk consoles
Extruded assembled cases
Combination cases
Shell cases

Consoles
Boîtiers à assembler
Boîtiers combinés
Boîtiers en demi-coquilles

→ M 7
→ M 5 – 6
→ M 9 – 12, M 14
→ M 3 – 4

M

**Aluminium-
Kleingehäuse**
**Miniature aluminium
casing**
**Boîtier al de
petite dimension**
Bestellbeispiel
Order example
Exemple de commande

Typ	AKG 55 16	80	ME
Type	lieferbare Innenlängen: 50, 80, 100 mm	available lengths (internal dimension): 50, 80, 100 mm	gewünschte Oberflächenausführung: SA = schwarz eloxiert ME = naturfarbig eloxiert
Type	longueurs intérieures livrables: 50, 80, 100 mm		requested surface finish: SA = black anodised ME = natural colour anodised
			finition souhaitée: SA = anodisé noir ME = anodisé nature

- Gehäusetubus bestehend aus Al-Profilen, welche gegeneinander gesteckt und verschraubt werden
- Tubus bildet mittig eine Führungsnut zur Aufnahme einer gedruckten Schaltung oder Montageplatte mit einer Dicke von 1,5 bis 1,6 mm
- bei Auswahl des entsprechenden Gehäuses D-Sub Steckverbinder ohne Frontplatte montierbar
- Lieferung als zerlegter Bausatz incl. Deckplatten und Montagematerial
- Durchbrüche, Sonderlängen und Oberflächen auf Anfrage

- casing tubes made of aluminium sections which are slotted into each other and screwed together
- the tubes form a guide groove in the centre for supporting a printed circuit board or installation plate with a thickness of 1.5 to 1.6 mm
- while using the corresponding case D-Sub connectors can be mounted without front panel
- supplied as kit to be assembled incl. covers and assembly material
- cutouts, special lengths, clear anodised surface finish, other finishes acc. to request

- constructions tubulaires en profilé d'aluminium insérées l'un dans l'autre et fixées par vissage
- le tube comporte une rainure médiane pour l'insertion d'une carte imprimée ou d'une platine de montage d'une épaisseur de 1,5 à 1,6 mm
- par choix du boîtier correspondant, le connecteur Sub-D peut être assemblé sans face avant
- livré sous forme de jeu de pièces détachées prêt-à-monter et incluant les couvercles et le petit matériel de montage
- surface anodisée couleur nature, autres surfaces, découpes et longueurs spéciales sur demande


DBP: DE 197 00 558 C1
DBP: DE 197 00 558 C1
DBP: DE 197 00 558 C1
Profile als Meterware
Profile in metre lengths
Profils en mètre courant

Art. Nr. Art. No. Art. n°	↔ [mm]	Gehäuseprofil case profile profilé de boîtier
GB 39 1000 ...		AKG 55 16
GB 46 1000 ...		AKG 55 24
GB 57 1000 ...		AKG 33 16
GB 58 1000 ...		AKG 33 24
GB 59 1000 ...		AKG 41 16
GB 60 1000 ...		AKG 41 24
GB 61 1000 ...		AKG 71 16
GB 62 1000 ...		AKG 69 16
GB 63 1000 ...		AKG 71 24
GB 64 1000 ...		AKG 69 24
bitte angeben: ... bitte gewünschte Oberfläche angeben: SA = schwarz eloxiert ME = naturfarbig eloxiert	please indicate: ... please indicate required finish: SA = black anodised ME = natural colour anodised	veuillez indiquer: ... veuillez indiquer le revêtement souhaité: SA = anodisé noir ME = anodisé nature

Aluminium-Kleingehäuse

Miniature Aluminium casing

Boîtier Al de petite dimension




- mit integrierten Kühlrippen
- Gehäusetibus bestehend aus Al-Profilen, welche gegeneinander gesteckt und verschraubt werden
- Tubus bildet mittig eine Führungsnut zur Aufnahme einer gedruckten Schaltung oder Montageplatte mit einer Dicke von 1,5 bis 1,6 mm und einer Breite von 44 mm
- D-Sub Steckverbinder, 25-polig montierbar
- Lieferung als zerlegter Bausatz incl. Deckplatten und Montagematerial
- Durchbrüche, Sonderlängen und Oberflächen auf Anfrage
- Profil auch mit den Profilen der Gehäuse AKG 55 (GB 39 und GB 46) auf Seite M 23 kombinierbar


- with integrated cooling fins
- casing tubes made of aluminium sections which are slotted into each other and screwed together
- the tubes form a guide groove in the centre for supporting a printed circuit board or installation plate with a thickness of 1,5 to 1,6 mm and a width of 44 mm
- D-Sub connector, 25-way, can be mounted
- supplied as kit to be assembled incl. covers and assembly material
- cutouts, special lengths, clear anodised surface finish, other finishes acc. to request
- profile can also be combined with the profiles of case AKG 55 (GB 39 and GB 46) on page M 23

- avec ailettes de dissipation
- constructions tubulaires en profilé d'aluminium insérées l'un dans l'autre et fixées par vissage
- le tube comporte une rainure médiane pour l'insertion d'une carte imprimée ou d'une platine de montage d'une épaisseur de 1,5 à 1,6 mm et d'une largeur de 44 mm
- connecteur Sub-D 25 points peut être monté
- livré sous forme de jeu de pièces détachées prêt-à-monter et incluant les couvercles et le petit matériel de montage
- surface anodisée couleur nature, autres surfaces, découpes et longueurs spéciales sur demande
- profilé peut également être combiné avec les profils des boîtier AKG 55 (GB 39 et GB 46) à la page M 23

DBP: DE 197 00 558 C1



DBP: DE 197 00 558 C1



DBP: DE 197 00 558 C1

Bestellbeispiel

Order example

Exemple de commande

KRK 60 28

80

Typ

Type

Type

lieferbare Innenlängen:
50, 80, 100 mm

available lengths (internal dimension):
50, 80, 100 mm

longueurs intérieures livrables:
50, 80, 100 mm

ME

gewünschte Oberflächenausführung:

SA = schwarz eloxiert

ME = naturfarbig eloxiert

requested surface finish:

SA = black anodised

ME = clear anodised

finition souhaitée:

SA = anodisé noir

ME = anodisé nature

Profil als Meterware ↳ 1000 mm
Art. Nr. GB 56 1000

Profile in metre lengths ↳ 1000 mm
Art. No. GB 56 1000

Profils en mètre courant ↳ 1000 mm
Art. n° GB 56 1000

M 25

Pultgehäuse
Profil-Montage-Gehäuse
Kombinationsgehäuse
Schalengehäuse

Desk consoles
Extruded assembled cases
Combination case
Shell cases

Consoles
Boîtiers à assembler
Boîtiers combinés
Boîtiers en demi-coquilles

→ M 7
→ M 5 - 6
→ M 9 - 12, M 14
→ M 3 - 4

Aluminium-Kleingehäuse

Miniature aluminium casing

Boîtier Al de petite dimension




- Kombinationsgehäuse mit innenliegenden Führungsnuhen zur Aufnahme von 100 mm Europakarten
- Gehäusetubus bestehend aus Al-Profilen, welche gegeneinander gesteckt und verschraubt werden
- mit M3 Befestigungswinde für Deckplatten
- Lieferung als zerlegter Bausatz incl. Deckelplatten und Montagematerial
- andere Abmessungen und Oberflächen auf Anfrage

- combination case with inner guide rails used to mount 100 mm Eurocards
- casing tube made of aluminium sections which are slotted into each other and screwed together
- with M3 fixing threads for cover panels
- supplied as kit to be assembled including cover panels and mounting material
- other dimensions and surface treatments on request


- boîtier combiné avec glissières intérieures pour le montage de cartes Euro de 100 mm
- construction tubulaire en profilés d'aluminium insérés l'un dans l'autre et fixés par vissage
- avec taraudage de fixation M3 pour les couvercles
- livré sous forme de jeu de pièces détachées prêt-à-monter et comportant les couvercles et le petit matériel de fixation
- d'autres dimensions et traitements sur demande

GB 49




AKG 105 22 ...

GB 48/49



AKG 105 26 ...

GB 48



AKG 105 30 ...

Bestellbeispiel

Order example

Exemple de commande

AKG 105 30

80

Typ
Type
Type

lieferbare Innenlängen:
80, 100, 120, 160, 200, 220 mm
available lengths (internal dimension):
80, 100, 120, 160, 200, 220 mm
longueurs intérieures livrables:
80, 100, 120, 160, 200, 220 mm

ME

gewünschte Oberflächenausführung:
SA = schwarz eloxiert
ME = naturfarbig eloxiert
requested surface finish:
SA = black anodised
ME = clear anodised
finition souhaitée:
SA = anodisé noir
ME = anodisé nature

Profile als Meterware

Profile in metre lengths

Profils en mètre courant

Art. Nr. Art. No. Art. n°	[mm]	Gehäuseprofil case profile profilé de boîtier
GB 48 1000 ...		AKG 105 30
GB 49 1000 ...	1000	AKG 105 22

bitte angeben:

please indicate:

... bitte gewünschte Oberfläche angeben: ... please indicate required finish:
SA = schwarz eloxiert
ME = naturfarbig eloxiert

veuillez indiquer:

... veuillez indiquer le revêtement souhaité:
SA = anodisé noir
ME = anodisé nature