



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

LB4-R/I



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Unisolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.

Lötanschluss.

Uninsulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. The socket can be screw-mounted in predrilled panels.

Solder connection.


Douille rigide Ø 4 mm, non isolée. Laiton décollété. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

LB4-R/I	49.7068-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 20 A	BI-LB4-R/I, 49.7090- 1x MUE/M6x0,75 (→ 193)	Ni	21 22
----------------	------------------	--	--	-----------	--------------

EBI-40



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.

Gewindebolzen M6x0,75 und Lötanschluss.

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Threaded bolt M6x0.75 and solder connection.**



Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Embout fileté M6x0,75 et raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée			*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

EBI-40	69.8321-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 20 A		Ni	21 22 23 24 25 29
---------------	------------------	--	--	-----------	-----------------------------

LB-I4R



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter. **Lötanschluss.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. Available with hexagonal or round nut. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou cylindrique. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

LB-I4R	23.0110-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R, 23.6111- 1x MU/M8x0,5 (→ 193) 1x SP4 (→ 194)	Opt	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LB-I4R	23.0100-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R, 23.6111- 1x MUR/M8x0,5 (→ 194) 1x SP4 (→ 194)	Opt	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29