



MicroThan®

reddot design award  
winner 2007

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
8	9195-8	7392626023611
9	9195-9	7392626023628
10	9195-10	7392626023635
11	9195-11	7392626027299
5	9195-5	7392626031821
6	9195-6	7392626031838
7	9195-7	7392626031845

## TEGERA® 9195

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Microthan®, nejlon, Cat. II, fekete, szürke, sárga, csuklószorító, krómmentes, Velcro® (tépőzár), finom összeszerelési munkához

### TULAJDONSÁGOK

Jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző

### MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Munkakesztyűk – általános munkák

KATEGÓRIA Cat. II

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®

TENYÉRRÉSZ VASTAGSÁGA 0,5 mm

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon

BÉLÉS Béleletlen

KEZELHETŐSÉG 5

CSUKLÓRÉSZ STÍLUSA Meghosszabbított biztonsági mandzsetta

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár)

HOSSZTARTOMÁNY 220-265 mm

SZÍN Fekete, szürke, sárga

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60

ÁLLVÁNYRA HELYZHETŐSÉG Akasztó függőcímkével

ANYAGSPECIFIKÁCIÓ Poliuretán, nejlon

## TEGERA® 9195

### JELLEMZŐK

Csuklószorítóval, extra hosszú, krómmentes, megerősített mutatóujj, megerősített varratok, előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, különlegesen kialakított részletek, elasztikus

### A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Krómallergia, csuklósérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Sötét környezetek, száraz környezetek, piszkos környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finom összeszerelés, összeszerelés, gépüzemeltetés, telepítési munkák, elektromos telepítés, HVAC (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) telepítése, gépészeti munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése, raktári munka, bolti munka

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Automotive, logistics, retail

### MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1121X



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-03-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 9195

### EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EU 2016/425

EN 388:2016 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
a) Kopásállóság (ciklusszám)	1	(4)
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1	(5)
c) Szakítószilárdság (Newton)	2	(4)
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	1	(4)
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása).

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
a) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Szakítószilárdság (Newton)	10	25	50	75	
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	20	60	100	150	

Védelmi szint/Teljesítményszint	A	B	C	D	E	F
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Védelmi szint/Teljesítményszint	P
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1121X



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűrőhatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-03-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com