



TruTool N 200

Műszaki adatok

TruTool N 200

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	1,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM ²	1 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	2,5 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	4 mm
-----------------	------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	1,7 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	1450 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	17 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	550 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	1,8 kg
----------------------	--------