

28613.4

KDS-KV M40 BK



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

## Kaufmännische Daten

Abez 3 - Produktbeschreibung	Kabelverschraubung
Verpackungseinheit	5
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36.8
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37.2
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE

28613.4

KDS-KV M40 BK

## Technische Daten

---

### Maße

---

Länge	72 mm
Breite	72 mm
Höhe	39.7 mm
Aufbauhöhe	24.7 mm
Durchmesser Schraubenkopf	72 mm

### Gewinde

---

Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	40 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	15 mm

## 28613.4 KDS-KV M40 BK

### Technische Daten

---

#### Werkstoffe

---

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	✓
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

#### Weitere technische Daten

---


Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	68 mm
Mit Gegenmutter	✓
Zugentlastung	✓
Sechskant Eckmaß	72 mm
Drehmoment der Gegenmutter	7 Nm

28613.4

KDS-KV M40 BK

Medien

---



**28613.4**  
**KDS-KV M40 BK**

Zubehör

---

## Geteilte Gegenmutter

---



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28619.4	KDS-GM 40	4044211209025	5 ST

---