

Adatlap

Termékmegnevezés **AGD**

Rövid leírás betondoboz, halogénmentes

Tulajdonságok falba való beépítéshez, központi földem elosztóként vagy készülék felszereléséhez, 4 csavarházzal, 60 mm szabvány csavartávolságban, Ø 60 mm készülék-beszerezőnyílás, 94 mm beépítési magasság, 4 db max. Ø 25 mm csőbevezetés és 4 db max. Ø 32 mm csőbevezetés, AGDM főrész, BFD 60 rögzítőfedél, BOD 80 alaplap



Szín narancs, hasonló RAL 2004
zöld, hasonló RAL 6029



Halogénmentes
igaz

Védettség
IP30

Cikkszám	Méreték	Kiscsomag	Nagycsomag
026 287	Ø 80 x 94 mm	5 db	50 db

Ajánlott felhasználások

Terület	
Kitörhető kábelbevezető	igaz
Tömítőmembrán kábelbevezető	hamis
Csőcsonk	hamis
Lépcsős gumimembrán kábelbevezető	hamis
Készülék rögzítés módja	csavar
Csillárkampóhoz	hamis
Csőcsatlakozás	nincs
Rögzítőfüllel	hamis
Funkciómegtartó	nincs

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	egyes
Forma	kör
Szerelés módja	beton
Csavarokkal	hamis
Forgatható gyűrűvel felszerelve	hamis
Sorolható	hamis
Felszerelve	nincs
Fedélrögzítés	pattintós
Anyag	PE