

2231 Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 45°

Eigenschaften

Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.

Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.

Mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten. Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.

Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm.

Äußerst sicherer Stand durch 2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) am Steigteil und 2 Bockrollen (Ø 160 mm) am Stützteil.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.





Treppenneigung 45°

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	5	7	9	11	13	15	17	19	5	7	9
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.05	1.5	1.95	2.4	2.8	3.25	3.65	4.05	1.05	1.5	1.95
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.55	3	3.45	3.9	4.3	4.75	5.15	5.55	2.55	3	3.45
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.05	3.5	3.95	4.4	4.8	5.25	5.65	6.05	3.05	3.5	3.95
GESAMTBREITE (CA. MM)	1200	1200	1200	1400	1600	1600	1600	1800	1200	1200	1200
AUSLADUNG (CA. M)	1.83	2.28	2.73	3.21	3.61	4.06	4.46	4.86	1.83	2.28	2.73
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
GEWICHT (CA. KG)	57	75	88	106	122	140	154	172	62	81	95
BEST.-NR.	2231060 4	2231060 6	2231060 8	22310610	22310612	22310614	22310616	22310618	2231080 4	2231080 6	2231080 8
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	11	13	15	17	19	5	7	9	11	13	15
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.4	2.8	3.25	3.65	4.05	1.05	1.5	1.95	2.4	2.8	3.25
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.9	4.3	4.75	5.15	5.55	2.55	3	3.45	3.9	4.3	4.75
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.4	4.8	5.25	5.65	6.05	3.05	3.5	3.95	4.4	4.8	5.25
GESAMTBREITE (CA. MM)	1400	1600	1600	1600	1800	1200	1200	1200	1400	1600	1600
AUSLADUNG (CA. M)	3.21	3.61	4.06	4.46	4.86	1.83	2.28	2.73	3.21	3.61	4.06
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1
GEWICHT (CA. KG)	113	131	150	167	182	66	86	103	120	139	160
BEST.-NR.	22310810	22310812	22310814	22310816	22310818	22311004	22311006	22311008	22311010	22311012	22311014
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM		17						19			
STANDHÖHE MAX. (CA. M)		3.65						4.05			
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)		5.15						5.55			
REICHHÖHE MAX. (CA. M)		5.65						6.05			
GESAMTBREITE (CA. MM)		1600						1800			
AUSLADUNG (CA. M)		4.46						4.86			
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)		0.6						0.6			
PLATTFORMBREITE (CA. M)		1						1			
GEWICHT (CA. KG)		175						197			
BEST.-NR.		22311016						22311018			