

PJ 710

Leistungsstarke handliche Flachdübelfräse mit 710 Watt Motor.

- Frästiefeneinstellung mit 6 Vorwahlpositionen
- Stufenlose Winkeleinstellung mit 3 Vorwahlrasten bei 22,5°, 45° und 67,5°
- Spindelarretierung für einfachen Fräsblattwechsel, Fräsblatt (100x4x22 mm)
- Stabile Blockbauweise und 2-Säulenführung des Frästisches
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

378875
227037



Systemzubehör – Flachdübelfräse

Beschreibung	PJ 710 LF 650	Menge	Art.-Nr. 4932-	EAN- Code 4002395	PoM	RG
6-zahniger Fräser 100x22,2 mm	●	1	361072	326679		
Filtertüte – Papier (benötigt 361290)	●	5	367596	337941		
Tütenaufnahme + 3 Papier-Staubbeutel	●	1	361290	337095		
Zweilochmutterdreher	●	1	345712	305551		
Absaugadapter	●	1	4931 354894	645312		



Technische Daten	PJ 710
Leistungsaufnahme	710 W
Max. Trenntiefe	19 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 U/min
Fräsblatt	100x4x22 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 6-Zahn-Fräsblatt, Staubsack, Zusatzhandgriff, Schlüssel, Absaugadapter, Systemkoffer