



Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen

40 mm Klauenweite

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM)
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)
 Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar
 Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde

40 mm



Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Gewinde außen
GKA 14 MS	---	---	G 1/4"
GKA 38 MS	GKA 38 KTW	---	G 3/8"
GKA 12 MS	GKA 12 KTW	GKA 12 ES	G 1/2"
GKA 34 MS	GKA 34 KTW	GKA 34 ES	G 3/4"
GKA 10 MS	GKA 10 KTW	GKA 10 ES	G 1"
GKA 114 MS	GKA 114 KTW	GKA 114 ES	G 1 1/4"
GKA 112 MS	GKA 112 KTW	---	G 1 1/2"

Ersatzdichtungen

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

40 mm



Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM

Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Gewinde innen	Ersatzdichtung f. Innengewinde
GKi 14 MS	---	---	G 1/4"	GKi 14 Di **
GKi 38 MS	GKi 38 KTW	---	G 3/8"	GKi 38 Di **
GKi 12 MS	GKi 12 KTW	GKi 12 ES	G 1/2"	GKi 12 Di **
GKi 34 MS	GKi 34 KTW	GKi 34 ES	G 3/4"	GKi 34 Di **
GKi 10 MS	GKi 10 KTW	GKi 10 ES	G 1"	GKi 10 Di **
GKi 114 MS	GKi 114 KTW	GKi 114 ES	G 1 1/4"	GKi 114 Di **
GKi 112 MS	GKi 112 KTW	---	G 1 1/2"	GKi 112 Di **

Ersatzdichtungen

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

** Bitte geben Sie den Kupplungstyp an (MS, KTW, ES)

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

40 mm



Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Schlauch Ø innen
GSK 6 MS	---	---	6
GSK 10 MS	GSK 10 KTW	---	10
GSK 13 MS	GSK 13 KTW	GSK 13 ES	13 (1/2")
GSK 16 MS	GSK 16 KTW	---	16 (5/8")
GSK 19 MS	GSK 19 KTW	GSK 19 ES	19 (3/4")
GSK 25 MS	GSK 25 KTW	GSK 25 ES	25 (1")
GSK 32 MS	GSK 32 KTW	GSK 32 ES	32 (1 1/4")
GSK 38 MS	GSK 38 KTW	---	38 (1 1/2")

Ersatzdichtungen

GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
GKOR KTW	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung
GKOR ES	FKM-Dichtung für Typ Edelstahl

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde, drehbar

40 mm



Typ	Gewinde außen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
GKAD 12 MS	G 1/2"	GKORX	GKOR KTW
GKAD 34 MS	G 3/4"	GKORX	GKOR KTW
GKAD 10 MS	G 1"	GKORX	GKOR KTW

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde, drehbar

40 mm

Typ	Gewinde innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
GKiD 12 MS	G 1/2"	GKORX	GKOR KTW
GKiD 34 MS	G 3/4"	GKORX	GKOR KTW
GKiD 10 MS	G 1"	GKORX	GKOR KTW

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.