

Data sheet 434601

Metalen brandstofjerrycan CLASSIC 10 l

olijfgroen, gepoedercoat

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- gepoedercoat, E10-geschikt en gemaakt van staal van 0,9 mm
- met gepatenteerde veiligheidsspen tegen onopzettelijk openen van de jerrycan
- Ledigingstijd minimaal dankzij breed ontluchtingskanaal
- bandgelaste grepen zorgen voor stevigheid
- speciale boorgaten in de greep maken het mogelijk een uitloopbuis met clip en schroeven te bevestigen
- de hoogwaardige verf aan de binnenzijde beschermt tegen roest en ontbinding van de inhoud bij langere opslag in gevulde toestand
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Afvoerbuizen, afzuigsysteem, vulsysteem, jerrycanhouder art. nr. 435600 en gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP



Om eenheid	Stuk
Breedte pallet	0,8
EAN	4007228704488
Lengte pallet	1,2
Minimumordehoeveelheid	5
Volume m3	0
Fabrikant	Valpro SIA
Volumen L	10
Aantal kartonnen dozen	24
Hoogte	283
Hoogte pallet	1,848
Kartonnen dozen per laag	4
bruto kg	3,12
Brutogewicht pallet kg	380
Brutogewicht VE kg	15
Lagen	6
netto kg	3
Stuk/laag	20
VE	5
Kleur	olijf
Breedte	350
Diepte	165
Zak in kartonnen doos	0
Stuk/pallet resp. kist	120