



## Leírás:

Fiókdobozok törésálló és formatartó polipropilénből (PP), ideálisak a szokványos polcméretre, 300x183x81 mm, széles, kék

- a raktárhelyiség optimális kihasználására
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- ipari minőség - nagy teherbírás
- biztonságosan egymásra rakodható
- a doboz alján lévő hullámos habbélés megkönnyíti a kis alkatrészek kivételét
- beépített címketartó
- Úrtartalom: 3,44 l
- -20 °C és +80 °C között hőmérsékletálló
- 4 elválasztó elem segítségével 5 rekeszre osztható
- külön tartozék: címkék, cikksz.: 780300 vagy 780400, elválasztó elemek, cikksz.: 780200, kirántásgátló lemez, cikksz.: 780500
- mé=mélység=300 mm szé=szélesség=183 mm ma=magasság=81 mm
- belső méretek: 270x170x75 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>780012</b>
GTIN	<b>4007228779981</b>
Vámtarifa	<b>39231090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>24</b>

szín	<b>kék</b>
Térfogat L-ben	<b>3,44</b>
Súly (kg)	<b>0,27</b>
M x S x M (mm)	<b>300 x 183 x 81</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>24</b>
M x S x M (mm)	<b>LAENGE_KARTON</b> x <b>BREITE_KARTON</b> x <b>HOEHE_KARTON</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>6,48</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>16</b>
Rétegek száma	<b>4</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,474</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>4</b>
Súly (kg)	<b>123,68</b>