

Korki odpowietrzające, forma B, z filtrem powietrza

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.
Filtr powietrza (tylko forma B) poliuretan (pianka PU).
pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).

Wersja:

Obudowa czarna. Pokrywa czerwona. Dokładność filtracji 60 µm.

Wskazówka:

Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza

Forma B: z filtrem powietrza


Zakres temperatury:

Odporność termiczna na olej do 100°C

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Pokrywa
- 2) Filtr powietrza
- 3) Oring

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	L	L1
K0457.236038	B	36	G3/8	23	17	11
K0457.241012	B	41	G1/2	28	18	12
K0457.247034	B	47	G3/4	33	17	12
K0457.252100	B	52	G1	38	20	12
K0457.263114	B	63	G1 1/4	49	23	13
K0457.263112	B	63	G1 1/2	55	23	13,5
K0457.2361615	B	36	M16x1,5	23	17	11
K0457.2411815	B	41	M18x1,5	28	17,5	12
K0457.2412015	B	41	M20x1,5	28	17,5	12
K0457.2412215	B	41	M22x1,5	28	17,5	12

