

Artikelnummer: 166617

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter EBA 2331 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 120 l, 21-27 Blatt Schnittleistung, mit Öler



Langbeschreibung: Aktenvernichter EBA 2331 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 120 l, 21-27 Blatt Schnittleistung, mit Öler: Der EBA Aktenvernichter 2331 C ist mit einem Öler für die optimale Pflege und mit einem SPS-Sicherheitspaket ausgestattet. Der Partikelschnitt von 4 x 40 mm sorgt für eine sichere Datenvernichtung. Mit dem Aktenvernichter EBA 2331 C entscheiden Sie sich für ein komfortables Gerät mit integriertem Öler. Der Aktenvernichter ist mit einem Safety-Protection-System (SPS) ausgestattet. Die elektronisch kontrollierte, patentierte Sicherheitsklappe verhindert, dass die Hand in das Schnittwerk reichen kann und schützt so vor Verletzungen. Aufgrund der grossen Schnittbreite können Sie schnell und einfach Dokumente im DIN-A3-Format oder DIN-A4-Blätter quer einwerfen. Die büroklammerfesten Messerwellen aus gehärtetem Vollstahl nehmen Ihnen vergessene Heft- und Büroklammern nicht übel. Auch DVDs und CDs können Sie im Aktenvernichter EBA 2331 C sicher zerkleinern. Das Modell verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die eintritt, sobald der Schnittgutbehälter gefüllt ist oder ein Papierstau droht. Mit dem Zero-Standby-Modus ist der Aktenvernichter von EBA besonders energiesparend. Wird er 30 Minuten lang nicht benutzt, trennt er sich vollständig vom Netz. Dennoch ist er sofort wieder einsatzbereit, sobald sich ein Blatt seiner Lichtschranke nähert â er schaltet sich dann automatisch wieder ein. Weitere Details: Partikelschnitt-Schredder mit automatischer Ölung der Messerwellen Mehrfunktions-Schaltelement Easy-Switch mit integrierter Bedienerführung Reversierautomatik mit selbsttätiger Abschaltung Elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung Electronic Capacity Control zur Anzeige der Kapazitätsauslastung Büroklammerfeste Messerwellen, auch geeignet zum Vernichten von CDs und DVDs Laufruhiger und kraftvoller Wechselstrommotor Robustes Getriebe mit Twin-Antriebs-System Hochwertiger, rollbarer Holzunterschrank Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff Sicherheitsstufe: P-4 Schnittleistung : 21-23 Blatt bei Papierstärke 80g/m², 25-27 Blatt bei 70g/m² Schnittbreite: 4 x 40 mm Arbeitsbreite: 310 mm Volumen Unterschrank: 140 l Maximales Auffangvolumen des Behälters: 120 l Farbe: anthrazit Masse: B 538 x T 470 x H 930 mm Gewicht: 52 kg Lifetime-Garantie auf Vollstahl-Messerwellen FACTS-Testurteil: "sehr gut"

Hersteller: EBA

EAN: 4018351116079

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320703

Keine Merkmale angegeben.

