


Toyota schaarhefwagen BT High Lifter

draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1190 x 156 mm,
draagbreedte 560 mm, zwenkwielen
met polyurethaan-banden,
vorkrollen met nylon-banden, met
hydraulisch systeem Quick-Lift

Artikelnummer: 524084



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

Toyota BT High Lifter-schaarhefwagen BT High Lifter

Draagvermogen 1000 kg

schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1190 x 156 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden
- vorkrollen met nylon-banden
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 87 mm
- zeer stabiel dankzij instelbare zijsteunen
- vorken van staal gelakt
- torsiestijve staalconstructie
- dissel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- stuuruitslag 180 ° / draaicirkel 1522 mm
- speciale hydraulica
- met hydraulisch systeem Quick-Lift
- met snelheffunctie tot 250 kg
- met daalcontrole
- lengte x breedte 1655 x 560 mm












- lastzwaartepunt 600 mm
- gewicht 121 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	snelheffing	ja
hefwagentype	schaarhefwagen	heffunctie	hydraulisch systeem Quick-Lift
draagvermogen	1000 kg	bediening wielonderstel	handmatig
lengte vork	1190 mm	materiaal	staal
vorkbreedte	156 mm	oppervlak vork	gelakt
draagbreedte	560 mm	materiaal dissel	staal
lengte	1655 mm	kleur dissel	zwart
breedte	560 mm	oppervlak dissel	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	stuuruitslag	180 °
materiaal vorkwielen	nylon	draaicirkel	1522 mm
hefhoogte (min.)	87 mm	type hydraulica	speciale hydraulica
hefhoogte (max.)	800 mm	lastzwaartepunt	600 mm
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	gewicht	121 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
509659		IBC-container, hoogte x lengte x breedte 1013 x 800 x 1200 mm, inhoud 600 l, Standaarduitvoering, invulopening Ø 150 mm, met uitloopventiel nominale breedte 50, opening met aluminium plaatje, van polyethyleen in naturel wit, met Kunststof pallet

626475



Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten