

Elo Touch Solutions EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung)

1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: LED 38.1 cm (15") 1024 x 768 (XGA) Touchscreen - Schwarz



Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E932090
EAN/UPC	0843173115894

Beschreibung

EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: LED 38.1 cm (15") 1024 x 768 (XGA) Touchscreen - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 128 GB - LED 38.1 cm (15")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Plattform-Technologie	Intel vPro Platform
Prozessor	1 x Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz (3.5 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151 Socket
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cache-Speicher	9 MB
Cache pro Prozessor	9 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - 2.5"
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	38.1 cm (15") - LED - 1024 x 768 (XGA) - 4:3 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.97 cm x 22.13 cm x 39.04 cm
Gewicht	5.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.