bac à bec

Grip

hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 235 mm, en polypropylène en gris

lot 48 pièce

Numéro d'article: 149905







Bac à bec Grip

Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 235 mm
- en polypropylène en gris
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

Détails techniques				
type de récipient	bac à bec	soubassement	intérieur à picots	
norme européenne	non	gerbable	oui	
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée avant et arrière	
hauteur	125 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C	
largeur	145 mm	convient pour aliments	oui	
profondeur	235 mm	considération comme matière dang		
hauteur intérieure	115 mm	couleur	gris	
largeur intérieure	125 mm	taille	3 - HxlxP 125x145x235 mm	

profondeur intérieure	195 mm	garantie	5 années
matériau	polypropylène	Poids	0,23 kg

Accessoires				
149888		Glissière murale, pour bac à bec 0,3 - 2,9 l, longueur 970 mm, en acier		
149891		couvercle indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 145 x 235 mm, en transparent, avec poignées encastrées		
149896		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 125 x 145 mm		

Cela s'adapte aussi			
209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité a'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair	
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair	
529930	A	escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium	
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte	