

## Rollcart chariot à étagères ESD

force 600 kg, 3 plateau(x) avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158362

## Rollcart Chariot à plateaux antistatiques

Force 600 kg

chariot à étagères ESD





- force 600 kg
- 3 plateau(x) avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- avec rebords en acier
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1350 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariot à étagères	poignée	1 pièce

charge	600 kg	Sens de la poignée	horizontal
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	800 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de boîtier	acier
type de niveau	panneau de bois	Ø de roue	200 mm
conducteur d'électricité	oui	roulement	roulement rainuré à billes
exécution de plateforme	électroconducteur	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Rebord de tableau	acier	surface	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1350 mm	Poids	80 kg
largeur	800 mm		

## Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4