

BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 70 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159261



BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 70 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 100 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	Diamètre du trou de fixation	10,2 mm
type de roulettes	roulette pour appareils	matériau de boîtier	acier
kit	non	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
modèle	roulette pivotante	frein	frein total

charge	70 kg	renvoi de frein	manuel
pneumatique	TPE	pare-fils	non
Diamètre de roue	100 mm	hauteur	121 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Silencieux
roulement	palier lisse	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
élément de fixation	trou de fixation	couleur des pneumatiques	gris
conducteur d'électricité	non		