

## BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN®

force 50 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 50 mm, moyeu avec palier lisse, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159269



## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 50 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 50 mm
- espacement des trous des vis 40x40/34x34 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	frein total
kit	non	renvoi de frein	manuel
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non

charge	50 kg	hauteur totale	73 mm
pneumatique	TPE	largeur de roulement	20 mm
Ø de roue	50 mm	propriété surface de roulement	Silencieux
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	54 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	54 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	40x40/34x34 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
matériau de boîtier	acier	couleur des pneumatiques	gris