

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 270 x  
600 x 400 mm, en polypropylène en  
rouge, Parois plein, fond plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 204187



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit







bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm
- force 50 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie



## Détails techniques

|                      |                |                                  |                                   |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de récipient    | bacs gerbables | charge                           | 50 kg                             |
| norme européenne     | oui            | capacité de gerbage              | 600 kg                            |
| capacité             | 51 l           | couvercle                        | en accessoires (non compris)      |
| hauteur              | 270 mm         | convient pour aliments           | oui                               |
| longueur             | 600 mm         | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| largeur              | 400 mm         | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C                   |
| matériau             | polypropylène  | convient pour les convoyeurs à r | oui                               |
| gerbable             | oui            | dispositif de support            | poignées                          |
| emboîtable           | non            | couleur                          | rouge                             |
| pliable              | non            | garantie                         | 5 années                          |
| structure de cloison | plein          | Poids                            | 3,8 kg                            |
| soubassement         | plein          |                                  |                                   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 101593 |    | Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir   |
| 101596 |   | Porte-étiquettes pour bac gerbable   |
| 508902 |  | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir   |
| 508908 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir   |
| 509426 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite   |
| 530307 |   | Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal  |
| 531616 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 789403 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc                    |
| 992484 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique      |
| 229873 |  | lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max. |

