

RAPIDLIFT table élévatrice mobile



force 250 kg, plateforme longueur x largeur 830 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang



Numéro d'article: 210858

RAPIDLIFT Table élévatrice

Force 250 kg

table élévatrice mobile



- force 250 kg
- plateforme longueur x largeur 830 x 500 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- exécution de la levée manuel/hydraulique
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- avec poignée en RAL9005 noir foncé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyuréthane
- longueur x largeur 1010 x 500 mm
- poids 80 kg

Détails techniques




appareil de levage	chariot de levage	matériau de plateforme	acier
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	250 kg	matériau de roulettes	polyuréthane

longueur de plateforme	830 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateforme	500 mm	longueur	1010 mm
hauteur de levage (min.)	330 mm	largeur	500 mm
hauteur de levage (max.)	910 mm	fonction de pesage	non
	1100 mm	surface de plateforme	finition peinture époxy
nombre de levées jusqu'à la haut	30 pièce	couleur de la plateforme	orangé sang // RAL2002
exécution cisaille	cisaille simple	surface de ciseaux	finition peinture époxy
commande de levage	manuel/hydraulique	couleur des ciseaux	orangé sang // RAL2002
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Couleur d'étrier	noir foncé // RAL9005
poignée	poignée	Poids	80 kg
matériau	acier		

Accessoires

210865		Rehausse de convoyeur à rouleaux, pour table élévatrice, force 500 kg, rigide, hauteur x longueur x largeur 64 x 1010 x 520 mm
210866		Rehausse de convoyeur à rouleaux, pour table élévatrice, force 500 kg, rotatif, hauteur x longueur x largeur 92 x 710 x 520 mm

Cela s'adapte aussi ...

147738		bac de rétention palettisable PE, pour bidons, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 170 x 600 x 400 mm
521526		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge
526741		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 3068 x 436 mm, charge max. par tablette 150 kg, 3 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion