

chariots de levage/pesage WHP-D2000

force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 180 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm



Numéro d'article: 213819



Transpalette avec balance WHP-D2000

Force 2000 kg

chariots de levage/pesage

- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 180 mm
- largeur de portée 520 mm
- roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm
- galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en bleu
- structure acierrigide
- avec balance numérique
- balance avec imprimante thermique et mémoire avec fonction d'addition
- Convient pour -5 °C à +40 °C
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente





- timon en noir
- rayon de braquage 1425 mm
- longueur 1575 mm
- poids 125 kg

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	Diamètre de galets de fourche	85 mm
type de chariot de levage	chariots de levage/pesage	Largeur de galet de fourche	70 mm
charge	2000 kg	longueur	1575 mm
longueur de fourche	1150 mm	rayon de braquage	1425 mm
largeur dents de fourche	180 mm	fonction de pesage	oui
largeur de portée	520 mm	type de balance	balance numérique
largeur de passe	1905 mm	plage de pesage	1-2000 kg
commande de levage	manuel	lisibilité	1000 g
commande du mécanisme de rouleme	manuel	temps de fonctionnement balance	35 h
hauteur de levage (min.)	85 mm	plage de température	-5 °C à +40 °C
hauteur de levage (max.)	200 mm	imprimante incl.	oui
matériau de roulettes pivotantes	caoutchouc	matériau	acier
matériau galets de fourche	polyuréthane	couleur des fourches	bleu
diamètre des roulettes pivotante	180 mm	couleur du timon	noir
largeur des roulettes pivotantes	50 mm	Poids	125 kg

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
688133		panneau d'avertissement, danger sol glissant, colonne d'information, en plastique, hauteur x largeur x profondeur 670 x 280 x 38 mm
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour
885735		signalisation d'avertissement, texte/symbole : danger, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, fluorescent, signalisation d'avertissement pliable