

RAU

établi

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 1000 x 700 mm, panneau de table en bois de hêtre massif huilé coloris hêtre, force 1250 kg, réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis, exécution du châssis piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



RAU.



Numéro d'article: 222214

RAU Établi à hauteur réglable Serie 8000

avec plan de travail robuste

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 - 1040 x 1000 x 700 mm
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 40 x 1000 x 700 mm
- panneau de table en bois de hêtre massif huilé coloris hêtre
- force 1250 kg
- réglage en hauteur via trame perforée dans le châssis
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- structure en acier, corps soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	bois de hêtre massif
type de table	établi	surface de plaque	huilé
hauteur	840-1040 mm	couleur de la plaque	hêtre
largeur	1000 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds

profondeur	700 mm	matériau de châssis	acier
hauteur de travail	840-1040 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	40 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur de plaque	1000 mm	matériau de finition	corps soudé
profondeur de plaque	700 mm	roulant	non
charge	1250 kg	livraison	livré monté
hauteur réglable	oui	garantie	5 années
réglage en hauteur via	trame perforée dans le châssis	Poids	42,32 kg
équipement établi	aucune		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm