

hofs

rayonnage pour produits dangereux - rayonnage départ

convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 635 mm, 5 niveaux avec tablette de rétention, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228414



hofs Rack pour produits dangereux

Champ de base

rayonnage pour produits dangereux - rayonnage départ

- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 635 mm
- charge maximale par élément 1200 kg / charge max. par tablette 200 kg
- largeur x profondeur compartiment 1300 x 600 mm
- 5 niveaux avec tablette de rétention
- réglable au pas de 25 mm
- niveaux avec rebord
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



- Produit livré démonté
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	5 pièce
type de stockage de produits dan	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	rebord
type de rayonnage	rayonnage pour produits dangereux	tablette réglable au pas	25 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	matériau de montant	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	matériau de tablette	acier
convient pour (produit/matériau)	bidons	surface de tablette	galvanisé
hauteur	2000 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	1360 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	635 mm	livraison	démonté
charge maxi par tablette	200 kg	construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
charge maxi par élément	1200 kg	certification	GS // label de qualité RAL
largeur de compartiment	1300 mm	garantie	5 années
profondeur de compartiment	600 mm	Poids	79,804 kg
type tablette/niveau	tablette de rétention		

Accessoires

228410		rayonnage pour produits dangereux - rayonnage suivant, convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 635 mm, 5 niveaux avec tablette de rétention, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228416		tablette de rétention pour rayonnage pour produits dangereux, largeur x profondeur 1300 x 600 mm, équipé de rebord et pli de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
228429		ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc