

rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 775 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec table en aluminium, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants anodisé, niveaux anodisé



Numéro d'article: 521499



Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

Rayonnage suivant

- Pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène, facile à entretenir et résistant aux intempéries
- Rayonnage complètement en aluminium anodisé
- Connecteurs d'angle pour transformer le rayonnage suivant en version 90° (charge max./tablette -30 %)

Tablettes :

- Avec tablettes lisses

Montants :

- Pieds réglables en hauteur, embouts de fermeture supérieurs

À noter :

que pour chaque ensemble de 3 rayonnages, un croisillon supplémentaire est nécessaire.

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, nombre de tablettes voir tableau

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- Croisillon supplémentaire

Norme/Directive/Ordonnance :

Label GS - Certification TÜV

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :





- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables

Détails techniques




type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	440 mm
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	utilisation	unilatéral
convient pour (secteurs)	secteurs alimentaires et hygiéniques	équipement rayonnage	tablettes
rayonnage modulaire	système emboîtable	rayonnage fonction	transformation en rayonnage d'angle
champ de rayonnage	rayonnage suivant	surface de tablette	anodisé
matériau	aluminium	surface de montant	anodisé
hauteur	1800 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	775 mm	exécution couleur	aluminium, anodisé
profondeur	500 mm	équipement montant	cache supérieurs
charge maxi par tablette	150 kg	soubassement	pieds de réglage de hauteur
charge maxi par élément	1200 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
type de soubassement	table en aluminium	certification	GS
tablette réglable au pas	150 mm	Poids	11,3 kg

largeur de compartiment 750 mm

Accessoires

521513		rayonnage pour denrées alimentaires - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 975 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec table en aluminium, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants anodisé, niveaux anodisé
521728		tablette pour rayonnage pour denrées alimentaires, largeur x profondeur 750 x 440 mm, pour une charge max./tabl. de 150 kg, en aluminium, anodisé
522083		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants
589878		connecteur d'angle pour rayonnage sans boulons

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort