

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 6 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 945826

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Armoire modulable ERGO

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x170 mm/4x82 mm
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension

- équipement : 2x170, 4x82
- à cloison de séparation médiane
- à gauche 3 tablettes et 4 tiroirs
- à droite 3 tablettes et 2 tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	thermolaqué
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	thermolaqué
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	930 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire gauche	3 tablettes et 4 tiroirs	verrouillable	oui
équipement armoire droite	3 tablettes et 2 tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	casier pour objets de valeur	non
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	oui
charge tablette	70 kg	glissière tiroir	sur glissière
nombre de tiroirs	6 pièce	extension tiroir	80 %
nombre x hauteur tiroirs	2x170 mm/4x82 mm	blocage d'extension	oui
capacité de charge de tiroir	25 kg	angle d'ouverture de porte	110 °
Hauteur frontale 82 mm	4 pièce	poignée	poignée encastrée
Hauteur frontale 170 mm	2 pièce	roulant	non
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Équipement détaillé	2x170, 4x82
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	100,16 kg

Accessoires

230287





serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal




403815



tôles de séparation, convient pour hauteur frontale 70 mm, hauteur 68 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

403816		kit de bacs de rangement, composé de 32 bacs, hauteur 54 mm, hauteur 54 mm, en plastique, coloris rouge/blanc
966735		tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 459 x 449 mm, pour profondeur d'armoire 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE