

Feuille de données du produit



Article N°: 5017 Chariot Inox

Equipements de manutention



Chariot inox avec dossier de poussée en CNA (chrome-nickel-acier) et 2 plateaux emboutis en CA (chrome-acier) avec un bord périphérique, doublure dessous insonorisante. Charge maximum par plateau 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE élastique confortable et non traçant. Moyeu à roulement à billes, 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Roues inoxydables conformément à la Norme DIN 18867 partie 8. Pour éviter les dommages importants avec coins de protection des bords et galets de protection. Livré démonté, montage facile.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	120
Hauteur plateaux (mm)	230, 850
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Longueur totale (mm)	1070
Largeur totale (mm)	670
Hauteur totale (mm)	950
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	17
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976150178