


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 18302 Etagewagen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 1 Vaste en 3 losse etages met watervast multiplex. 1 zijde met antislip, de andere zijde is glad. Verstelbaar om de 100 mm. Draagvermogen per etage 180 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	1200
Draagvermogen etage (kg)	180
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Totale lengte (mm)	1173
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	1817
Etagehoogten (mm)	283, 688, 1088, 1488
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	84
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976618302