

Artikelnummer: 166702

Kurzbeschreibung: Bindegerät GBC CombBind C450E, elektrisch, Plastikbindung bis 450 Blatt, Stanzen bis 25 Blatt, A4

Langbeschreibung: Bindegerät GBC CombBind C450E, elektrisch, Plastikbindung bis 450 Blatt, Stanzen bis 25 Blatt, A4: Das Plastik Bindegerät CombBind C450E von GBC ermöglicht dank des neuartigen FlowlinePro Konzeptes perfekte Bindungen und Stanzen. Ein innovativer Papierseparator sorgt dafür, dass das Dokument völlig ohne Abzählen in bereits stanzfähige Stapel aufgeteilt wird. Das Zentriersystem positioniert die Papierseiten für perfekte Stanzergebnisse ohne Ausbrüche. Auf diese Weise sparen Sie mit der Bindemaschine GBC CombBind C450E zudem wertvolle Zeit. Angetrieben durch einen Elektromotor verläuft die Stanzung komplett elektrisch. Daher können Sie ohne zusätzlichen Kraftaufwand ganz komfortabel bis zu 25 Blatt (80g/m²) stanzen. Die hohe Bindekapazität in einem Durchlauf von bis zu 450 Blatt (80g/m²) bei maximal 51 mm Binderückengröße ist ein weiteres wesentliches Merkmal dieses Bindegerätes. Zusammen mit der ausgesprochen robusten Bauweise erhalten Sie eine Bindemaschine, die ausgezeichnete Stanz- und Bindeergebnisse sowie eine lange Lebensdauer verspricht. Bestens geeignet für den professionellen Gebrauch am Arbeitsplatz. Weitere Details: Mit innovativer und zeitsparender Papierseparation a'çâ, -â€œ Dokument wird in für das Gerät stanzfähige Stapel aufgeteilt Praktisches Papier-Zentriersystem für perfekte Stanzen Besonders robuste Bauweise für lange Lebensdauer Geeignet für das Papierformat DIN A4 Stanzart: elektrisch Stanzkapazität: je Vorgang max. 25 Blatt (80g/m²) Anzahl Stanzen: 21 Bindekapazität: je Vorgang max. 450 Blatt (80g/m²) bis 51 mm Binderückengröße: max. 51 mm Maße: B 440 x T 450 x H 170 mm Gewicht: 15,6 kg



EAN/GTIN: 5028252236423