

## ASSMANN DVI-Anschlusskabel

AK-320100-020-S  
EAN 4016032298045



### DVI Anschlusskabel, DVI(18+1), 2x Ferrit St/St, 2.0m, DVI-D Single Link, sw

Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

#### HD-Ready, Single Link

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- AWG: 30
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: DVI-D, (18+1), Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Sortiment: DVI Kabel
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 2 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	50	13,10	38,00	31,00	31,00	36.518,00
Innen-VPE	10	2,62	42,00	40,00	9,00	15.120,00
Einzel-VPE	1	0,26	24,00	17,00	3,80	1.550,40
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	21,00	13,00	3,30	900,90

#### Weitere Anwendungsbilder:

