

## Información sobre productos

# 14 26 160

### Alicates de corte diagonal con función de pelacables

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

- Con largos filos de corte
- Alto rendimiento de corte gracias a la articulación de fuerza
- Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas de difícil acceso
- Filos de corte de precisión, templados por inducción, dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

#### Información general

Núm. de artículo	14 26 160
EAN	4003773040279
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	216 g
Dimensiones	160 x 60 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,5 mm
Valores de pelado milímetros cuadrados	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	16 / 14
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

