

## Broszura informacyjna

# 44 13 J1

## Szczypce do pierścieni osadycznych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 C

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Końcówki proste
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	44 13 J1
EAN	4003773042938
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	88 g
Wymiary	140 x 45 x 12 mm
Norma	DIN 5256 C
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 12 – 25 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,3 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*