

Productinformatie

74 02 140

Kracht-zijnsnijtang

DIN ISO 5749

- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	74 02 140
EAN	4003773042419
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	157 g
Afmetingen	140 x 48 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,1 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 1,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

