

fetra chariot à bords MULTIVARIO

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 118762

fetra Chariot à bords MULTIVARIO

Force 600 kg

chariot à bords

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois
- parois amovibles
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à bords	poignée	1 pièce

charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1000 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	600 mm	roulement	roulement rainuré à billes
matériau de plateforme	bois	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
rehausses	4 parois	disposition des roues	rectangulaire
fonction rehausses	parois amovibles	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur rehausses	250 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
fonction paroi	amovible	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	Poids	36 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119477		plateau pour chariot de manutention, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158814		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225619		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal