

META

palletstelling - aanbouwveld

MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 2700 x 1995 x 1100 mm, vaklast 2160 kg, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220666



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld





- hoogte x breedte x diepte 2700 x 1995 x 1100 mm
- veldlast 4400 kg
- vaklast 2160 kg
- vakbreedte 1825 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 1000 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen

- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2



Technische details



opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	palletstelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingveld	aanbouwweld	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
materiaal	staal	vakbreedte	1825 mm
hoogte	2700 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1995 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
diepte	1100 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
vaklast	2160 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
veldlast	4400 kg	garantie	5 jaar
parkeerplaats	6 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/2
opslagniveaus	2 stuks	gewicht	56,2514 kg
opslag	in de lengte		

Gerelateerde Producten

200776		stellingopvangbak, opvangvolume 360 l, hoogte x breedte x diepte 315 x 1780 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
220689		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 2 segmenten, breedte 1825 mm, maaswijdte 33 x 33 mm, van staal vuurverzinkt
221045		palletstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 1825 x 1100 mm, vaklast 2230 kg, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken

231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit