

PE-kiepbak

hoogte x lengte x breedte 625 x 1420 x 920 mm, inhoud 0,3 m³, draagvermogen 150 kg, in blauw, onderbouw vorkkoker

Artikelnummer: 236037



PE-kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 625 x 1420 x 920 mm
- hoogte stortkant 370 mm
- inhoud 0,3 m³
- draagvermogen 150 kg
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- schaarmechanisme tegen abrupt kantelen
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in blauw
- onderbouw vorkkoker
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorksploffen 226 mm
- gewicht 67,5 kg

Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	0,3 m ³	uitvoering met kantelfunctie	schaarmechanisme tegen abrupt kantelen
hoogte	625 mm	onderrijdbaar	ja

lengte	1420 mm	onderbouw	vorkoker
breedte	920 mm	hoogte vorklossen	60 mm
draagvermogen	150 kg	breedte vorklossen	150 mm
hoogte stortkant	370 mm	afstand vorkokers	226 mm
materiaal	polyethyleen	kleur	blauw
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	gewicht	67,5 kg
wandconstructie	gesloten		