

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1050 x
550 mm, plateau(x) en acier
inoxydable, roues avec bandage
TPE



Numéro d'article: 272211

chariot à plateaux en acier inoxydable

- Convient pour industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars
- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1050 x 550 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1075 x 575 mm
- plateau(x) en acier inoxydable
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en acier
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- disposition des roues rectangulaire
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau boîtier (roue)	acier
convient pour (secteurs)	industrie alimentaire, lignes de production, cuisines ou bars	équipement roue	2 roulettes avec freins
type de chariot	chariot à étagères	alignement de niveaux	droit
matériau	acier inoxydable	hauteur	900 mm
charge	200 kg	longueur	1075 mm
longueur de plateau	1050 mm	largeur	575 mm
largeur de plateau	550 mm	rehausses	aucune
nombre de plateaux	3 pièce	rabattable	non
Hauteur entre deux plateaux	290 mm	Équipement des roues	galvanisé
matériau de plateforme	acier inoxydable	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	norme	EN 1757-3 (frein)
pneumatique	TPE	garantie	5 années
Diamètre de roue	125 mm	certification	selon ISO 9223
roulement	Palier de pivotement	Poids	21,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm