

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 880 x 1700 x 1430 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorksloten

Artikelnummer: 345068



Bauer lage kiepcontainer

gemakkelijk te manoeuvreren in beperkte ruimte door de lage constructie



kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 880 x 1700 x 1430 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 239 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloten 600 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- automatisch terugzwenkmechanisme na leging met vergrendeling in de uitgangspositie en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteviging rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw vorksloten





Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorksloffen
inhoud	1 m ³	hoogte vorksloffen	60 mm
hoogte	880 mm	breedte vorksloffen	200 mm
lengte	1700 mm	afstand vorkokers	600 mm
breedte	1430 mm	inrijdbreedte	600 mm
draagvermogen	1500 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal	staal	stapelbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	nestbaar	nee
wand uitvoering	massief plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit / versterking / vers	omgeslagen randversterking rondom	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
terugzwenkfunctie	automatisch terugzwenkmechanisme na leging met vergrendeling in de uitgangspositie	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	239 kg

Gerelateerde Producten

210330		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 1 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs